




Anwendung zu 8121KU - Doppelaxterverstellung (siehe Detail) für Duschbänder Farfalla, Pillango und Pappilon, sowie alle Befestigungen mit Glasbohrung  $\varnothing 18\text{mm}$  und Zapfen  $\varnothing 8,2\text{mm}$   
Glasdicke 8-10mm, Winkel frei wählbar, Verstellung mittels Innensechskantschlüssel SW1,5mm



Exzenterstellung mitte  
- kein Versatz -



Exzenterstellung 180°  
- max. Versatz siehe Detail -